

**Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094343 7
GTIN	4067263783480
Classe articolo	02H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanto con rivestimento in PU per lavori di precisione in ambienti asciutti. Buona sensibilità tattile ed elevata traspirabilità. Particolarmente adatto per manipolazioni di precisione di componenti di piccole dimensioni, lavori di manutenzione, ispezioni e montaggio.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.  
Confezione ecologica completamente senza plastica.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	7
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	4131X
Materiale supporto	Poliammide
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	255 mm
Colore	grigio
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso