

Porta PC regolabile, Modello: 1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928756 1
GTIN	4016139315829
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Porta PC in acciaio robusto per il montaggio orizzontale o verticale sotto i piani di lavoro. Regolabile in altezza e larghezza. Custodia sicura e salvaspazio del computer sotto i tavoli da lavoro (riduce il contatto con lo sporco) – libertà di movimento illimitata delle gambe.

Per:

Alloggiamento a torre: larghezza 88 - 203 mm, profondità 300 - 533 mm; alloggiamento PC desktop: larghezza 335 - 465 mm, profondità 175 - 280 mm.

Verniciatura:

Nero.

Descrizione tecnica

Portata	10 kg
Profondità	485 mm
Larghezza	147 mm
Altezza	365 mm
Materiale	Acciaio

Colore	nero
Materiale di montaggio fornito in dotazione	sì
Possibilità di verniciatura speciale	no
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	10 kg
Tipo di prodotto	Porta PC