

**Garant****Corpo base utensile per sbavatura universale, per Ø foro d: 3,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	156770 3,5
GTIN	4067263964704
Classe articolo	15A

**Descrizione****Esecuzione:**

Per la **sbavatura anteriore e posteriore** di fori in **un'unica operazione**. **Estrema facilità d'uso** su tutte le macchine e **sostituzione rapida** delle lame di sbavatura. L'utensile di sbavatura è composto da un **corpo base, una lama di sbavatura e una vite di fissaggio**.

**Uso:**

Adatto per **trapani da banco o a colonna, fresatrici convenzionali e centri di lavorazione CN**. Garantire condizioni di serraggio stabili. **Non adatto per macchine a conduzione manuale.**

**Nota:**

**Lama non inclusa nella fornitura.** Ordinare separatamente lama adatta n. art. 156775. Vite di fissaggio inclusa nella fornitura. Vite di fissaggio di ricambio disponibile al n. art. 156780.

**Descrizione tecnica**

Per fori di Ø	3,5 mm
Lunghezza complessiva L	85 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	29 mm
Misura programmata e	10 mm
Dimensioni adatte della lama	3
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/gir.
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

