

Garant**Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 30 A = 100, Per pinze di serraggio ER: 20**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302752 20
GTIN	4067263002543
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min⁻¹.**
- **Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min⁻¹).**
- **Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.**

Uso:

Per serrare gli utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	34 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Campo di serraggio	1 - 13 mm

Per pinze di serraggio ER	20
Chiave di serraggio ER	20
Ghiera di serraggio ER di ricambio	20
Adattatore	BT 30 A = 100
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza