

**Garant****Mandrino Forma AD, BT 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 8mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303650 8      |
| GTIN            | 4067263983989 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità).

**Vantaggi:**

Il **doppio contatto del cono e della battuta in piano** crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:

- **Migliore qualità delle superfici**
- **Maggiore durata degli utensili**
- **Sede uniforme all'interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)**
- **Migliore precisione di concentricità radiale**

Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ø Esterno D             | 28 mm  |
| Sporgenza totale Dim. A | 100 mm |
| a                       | 1 mm   |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8                                 |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 8 mm                              |
| Adattatore                                   | BT 40 A = 100                     |
| Norma  | DIN 6359                          |
| Norma attacco                                | ISO 7388-2                        |
| Norma attacco                                | ISO 7388-2                        |
| Forma  | AD                                |
| Qualità equilibratura G con numero di giri   | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale       | ≤ 3 µm                            |
| Strategia di truciolatura                    | HPC                               |
| Esecuzione                                   | BT-DC                             |
| Tipo di prodotto                             | Mandrino                          |

## Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 8 mm

309900 8