

**Garant****Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Larghezza delle punte b: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	660032 10
GTIN	4067263013495
Classe articolo	61F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. **A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

**Uso:**

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

**Descrizione tecnica**

Lama passante	no
Larghezza delle punte b	10 mm
Esagono di azionamento	sì
Esagono di manovra	13 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Lunghezza lama	180 mm
Spessore delle punte a	1,6 mm
Punta della lama	nero
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo	rotondi

Cappuccio a percussione	no
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene
Superficie	nicelata e cromata
Tipo di prodotto	Giraviti