

Garant**Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Larghezza delle punte b: 5,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 660032 5,5 |
| GTIN | 4067263013464 |
| Classe articolo | 61F |

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. **A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Lama passante | no |
| Esagono di azionamento | no |
| Punta della lama | nero |
| Lunghezza lama | 120 mm |
| Lunghezza complessiva | 220 mm |
| Larghezza delle punte b | 5,5 mm |
| Spessore delle punte a | 1 mm |
| Profilo di manovra | Giraviti a intaglio |
| Esecuzione codolo | rotondi |
| Cappuccio a percussione | no |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene |
| Superficie | nichelata e cromata |
| Tipo di prodotto | Giraviti |