

**Garant****Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene®, Larghezza delle punte b: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	660032 2
GTIN	4067263013426
Classe articolo	61F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. **A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

**Uso:**

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	120 mm
Punta della lama	nero
Esagono di azionamento	no
Spessore delle punte a	0,4 mm
Larghezza delle punte b	2 mm
Lama passante	no
Lunghezza lama	60 mm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo	rotondi
Cappuccio a percussione	no

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene
Superficie	nichelata e cromata
Tipo di prodotto	Giraviti