

**Garant****Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Numero di giraviti: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	660036 6
GTIN	4067263013518
Classe articolo	61F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. **A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.**

**Uso:**

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

**Contenuto:**

cad. 1 giravite n. art. 660032: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

**Descrizione tecnica**

Numero di giraviti	6
Esagono di azionamento	sì
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo	rotondi
Cappuccio a percussione	no
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene

Superficie	nicelata e cromata
Punta della lama	nero
Antiscintilla	no
Protezione antiscivolo	no
Cappuccio girevole	no
Lama passante	no
Tipo di prodotto	Giraviti

## Accessori

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm	660032 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660032 4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660032 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 6,5 mm	660032 6,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 8 mm	660032 8
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 10 mm	660032 10