

Garant

Giravite per viti con intaglio, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Larghezza delle punte b: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	664122 4
GTIN	4067263013662
Classe articolo	61F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Descrizione tecnica

Spessore delle punte a	0,8 mm
Larghezza delle punte b	4 mm
Lunghezza complessiva	85 mm
Lunghezza lama	30 mm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giraviti