

Garant**Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Dimensione dell'impronta a croce: 1****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 667712 1 |
| GTIN | 4067263013624 |
| Classe articolo | 61F |

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Lunghezza lama | 80 mm |
| Dimensione dell'impronta a croce | 1 |
| Per Ø viti | 2,1 – 3 mm |
| Punta della lama | nero |
| Lunghezza complessiva | 175 mm |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Profilo di manovra | Giravite per viti Pozidriv |
| Esecuzione codolo | tonda |
| Cappuccio a percussione | no |
| Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Superficie | nichelato, cromato |
| Giraviti esecuzione corta | no |
| Ø Lama ridotto davanti | no |
| Tipo di prodotto | Giraviti |