

Garant**Giravite per viti Pozidriv, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Dimensione dell'impronta a croce: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667712 3
GTIN	4067263013648
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita. Con esagono di manovra.

Descrizione tecnica

Per Ø viti	5,3 – 7,2 mm
Punta della lama	nero
Lunghezza complessiva	270 mm
Esagono di manovra	13 mm
Dimensione dell'impronta a croce	3
Esagono di azionamento	sì
Lunghezza lama	150 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Esecuzione codolo	tonda
Cappuccio a percussione	no

Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene
Superficie	nichelato, cromato
Giraviti esecuzione corta	no
Ø Lama ridotto davanti	no
Tipo di prodotto	Giraviti