

Garant**Giravite per viti Pozidriv, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Dimensione dell'impronta a croce: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667732 1
GTIN	4067263013747
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Descrizione tecnica

Per Ø viti	2,1 – 3 mm
Lunghezza complessiva	85 mm
Lunghezza lama	30 mm
Punta della lama	nero
Esagono di azionamento	no
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Esecuzione codolo	tonda
Cappuccio a percussione	no
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene

Superficie	nichelato, cromato
Giraviti esecuzione corta	sì
Ø Lama ridotto davanti	no
Tipo di prodotto	Giraviti