

**Garant****Giravite per viti Pozidriv, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Dimensione dell'impronta a croce: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667732 2
GTIN	4067263013754
Classe articolo	61F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Impugnatura robusta** dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza lama	35 mm
Esagono di azionamento	no
Lunghezza complessiva	90 mm
Punta della lama	nero
Per Ø viti	3,1 – 5,2 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Esecuzione codolo	tonda
Cappuccio a percussione	no
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene

Superficie	nichelato, cromato
Giraviti esecuzione corta	sì
Ø Lama ridotto davanti	no
Tipo di prodotto	Giraviti