

Garant**Mandrino per punte a inserti, PSC 63 corto, per Ø codolo DS: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308585 25
GTIN	4067263002628
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.
- Durante il serraggio il Ø più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.
- Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.
- Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	72 mm
Ø Esterno D	45 mm
Adattatore	PSC 63 corto
Norma attacco	ISO 26623-1

Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portafrese