

Garant**Mandrino portautensili a calettare Forma AD, BT 40 A = 120, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303860 16
GTIN	4067263014102
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Acciaio resistente alle alte temperature.**
- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm.**
- **Per il calettamento di utensili in HSS e HM.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Vantaggi:

Il **doppio contatto del cono e della battuta in piano** crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:

- **Migliore qualità delle superfici**
- **Maggiore durata degli utensili**
- **Sede uniforme all'interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)**
- **Migliore precisione di concentricità radiale**

Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806,

prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417,

apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

Descrizione tecnica

a	1 mm
Ø Attacco D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø Esterno D	34 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
Adattatore	BT 40 A = 120
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Esecuzione	BT-DC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare