

Garant

Mandrino portautensili a calettare Forma ADB, con foro per il lubrorefrigerante, BT 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 6mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303437 6
GTIN	4067263014409
Classe articolo	31A

Descrizione
Esecuzione:

- **Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da Ø 6).**
- **Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410 – 302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354400.

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma attacco	ISO 7388-2

Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare