

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare con foro per il lubrorefrigerante, PSC-40 corto, Ø di serraggio D1: 20mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308560 20
GTIN	4067263014737
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Con fori per il lubrorefrigerante e filettature richiudibili.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

**Accessori speciali:**

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 – 302417. Apparecchi per calettamento n. art. 354210 – 354450.

Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Sporgenza totale Dim. A	85 mm
Ø Esterno D	42 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	20 mm
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile

Adattatore	PSC-40 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare