



Paranco a ingranaggi cilindrici Tralift™, Portata: 0,25t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d'uso e con un certificato di collaudo.

Struttura in acciaio integrale. Cuscinetti ad aghi e sferici su tutti gli elementi rotanti. Freno a pressione del carico automatico. Gancio del carico forgiato e ruotabile di 360°.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccogli catena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.

Descrizione tecnica

Altezza di sollevamento normale	3 m
Forza con carico nominale	11 daN
Materiale corpo	Acciaio integrale
Portata t	0,25 t
Numero di rinvii della catena	1
Portata	250 kg

Peso	3,2 kg
Tipo di prodotto	Paranco