



Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 30 A = 60, per Dim. pinza ER: 32



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302747 32
GTIN	4067263015314
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codoli con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹.**
- **Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Descrizione tecnica

Ghiera di serraggio ER di ricambio	32
Campo di serraggio	2 - 20 mm
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Chiave di serraggio ER	32
Ø Esterno D	50 mm

Per pinze di serraggio ER	32
Adattatore	BT 30 A = 60
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Precisione della concentricità radiale	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza