


**Portautensile forma B1 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d<sub>1</sub>: 30mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319007 30
GTIN	4067263014287
Classe articolo	32V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

l <sub>2</sub>	40 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Ø Codolo d <sub>1</sub>	30 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>1</sub>	20 mm

b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI