


**Portautensile forma B1 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319007 16
GTIN	4067263014263
Classe articolo	32V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrizione tecnica**

Codice a colori codolo VDI	VDI 16
$l_2$	24 mm
$l_1$	13 mm
$h_1$	12 mm
$h_5$	20 mm
$b_1$	42 mm
$b_2$	23 mm

h <sub>2</sub>	17 mm
Ø Codolo d <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI