


Portautensile forma B1 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319007 20
GTIN	4067263014270
Classe articolo	32V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
Ø Codolo d ₁	20 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
l ₁	16 mm

l_2	30 mm
h_2	22 mm
h_6	30 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI