



**Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 30mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319017 30
GTIN	4067263201137
Classe articolo	32V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Descrizione tecnica

$l_1$	22 mm
$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$h_5$	28 mm
$b_1$	70 mm
$l_2$	40 mm

h <sub>2</sub>	29 mm
Ø Codolo d <sub>1</sub>	30 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI