



**Portautensile forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 40mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319017 40
GTIN	4067263201144
Classe articolo	32V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Descrizione tecnica

b <sub>2</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	25 mm
Ø Codolo d <sub>1</sub>	40 mm

$l_1$	22 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
$l_2$	44 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI