

Garant**Broccia profilo quadro, misure metriche $\varnothing d = 8$ mm, WC/C, Quadro: 4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293051 4
GTIN	4067263013839
Classe articolo	29L

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Tolleranza	da + 0,07 fino a + 0,09 mm
Apertura	4 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
Materiale da taglio	HM

L	9 mm
Profilo	Quadro
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Rivestimento	WC/C
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili