


Portautensile forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 30mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319027 30
GTIN	4067263201182
Classe articolo	32V

Descrizione
Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

h_6	38 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
l_2	40 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h_5	28 mm
Ø Codolo d_1	30 mm

l_1	22 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI