



Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319037 40
GTIN	4067263201243
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	44 mm
b_1	85 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
b_2	42,5 mm
h_5	32,5 mm

h_1	25 mm
\varnothing Codolo d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI