



**Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319037 50
GTIN	4067263201250
Classe articolo	32V

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

### Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Descrizione tecnica

$h_2$	41 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
$h_6$	60 mm
$h_1$	32 mm
$b_1$	100 mm

Ø Codolo d <sub>1</sub>	50 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI