

**Portautensile forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319027 16
GTIN	4067263201168
Classe articolo	32V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	24 mm
h_5	20 mm
b_1	42 mm
h_6	30 mm
h_1	12 mm
Ø Codolo d_1	16 mm
h_2	17 mm

l_1	13 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 16
b_2	23 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI