

**Portautensile forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319027 20
GTIN	4067263201175
Classe articolo	32V

Descrizione**Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	30 mm
b_1	55 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 20
Ø Codolo d_1	20 mm
h_1	16 mm
h_2	22 mm
h_5	25 mm

h_6	30 mm
b_2	30 mm
l_1	16 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI