



Portautensile forma B3 radiale destra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319027 50
GTIN	4067263201205
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
l ₁	30 mm
l ₂	55 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50

h ₁	32 mm
b ₁	100 mm
Ø Codolo d ₁	50 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI