



Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319037 30
GTIN	4067263201236
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Ø Codolo d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
h ₆	38 mm
h ₅	28 mm
b ₂	35 mm

l_2	40 mm
h_1	20 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
b_1	70 mm
h_2	29 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI