

Garant**Broccia profilo quadro, misure metriche $\varnothing d = 12$ mm, WC/C, Quadro: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293054 6 |
| GTIN | 4067263013877 |
| Classe articolo | 29L |

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------------------------|
| Apertura | 6 mm |
| Tolleranza | da + 0,08 fino a + 0,1 mm |
| L | 13 mm |
| Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ² | 0,06 mm |

| | |
|---------------------|---|
| Materiale da taglio | HM |
| Profilo | Quadro |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Rivestimento | WC/C |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |