

**Garant****Broccia profilo quadro, misure metriche  $\varnothing d = 8$  mm, WC/C, Quadro: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293051 5
GTIN	4067263013846
Classe articolo	29L

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

**Uso:**

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

**Descrizione tecnica**

L	11 mm
Apertura	5 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Materiale da taglio	HM

Tolleranza	da + 0,08 fino a + 0,1 mm
Profilo	Quadro
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Rivestimento	WC/C
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili