

Garant**Broccia profilo quadro, misure metriche $\varnothing d = 12$ mm, WC/C, Quadro: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293054 7
GTIN	4067263013884
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento ad alte prestazioni (carburo di tungsteno/carbonio). Geometria ottimizzata del tagliente (forma a gola cava) per profili su acciai inossidabili.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

Tolleranza	da + 0,08 fino a + 0,1 mm
Apertura	7 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

L	15 mm
Profilo	Quadro
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Rivestimento	WC/C
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili