



Portautensili forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319057 30
GTIN	4067263201335
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 30
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_1	22 mm
Ø Codolo d_1	30 mm
h_5	28 mm

h ₂	29 mm
b ₂	65 mm
l ₂	40 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI