


Portautensili forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319057 40
GTIN	4067263201342
Classe articolo	32V

Descrizione
Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l_2	44 mm
b_1	118 mm
Ø Codolo d_1	40 mm
b_2	75,5 mm
h_2	25 mm
l_1	22 mm

h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI