



## Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370061 M10
GTIN	4059245309511
Classe articolo	37K

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.  
Con filettatura esterna.

#### Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

#### Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

### Descrizione tecnica

Filettatura M	M10
Portata massima (statica)	32 kN
Ø Esterno D	14 mm
Altezza H <sub>2</sub>	15 mm

H <sub>1</sub>	25 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante