



Supporto basculante Esecuzione piatta, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370060 M12
GTIN	4059245309474
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Portata massima (statica)	64 kN
Ø Esterno D	20 mm
Filettatura M	M12
H ₁	36 mm

Altezza H ₂	18 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante