

**Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370061 M16
GTIN	4059245309535
Classe articolo	37K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.

Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	22 mm
Portata massima (statica)	90 kN
Filettatura M	M16
H ₁	40 mm

Altezza H₂

24 mm

Tipo di prodotto

Supporto basculante