




Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370063 M6
GTIN	4059245309627
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085 – 370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Lunghezza 1	36 mm
Ø Esterno D	26 mm
Lunghezza collare L ₂	10 mm
Portata massima (statica)	64 kN

Filettatura M	M6
H ₁	13 mm
Altezza H ₂	9 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante