Scheda tecnica

Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370069 M8
GTIN	4059245001057
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:
· **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
· **Sfera protetta contro gli slittamenti.**
Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.
Uso:
Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.
Nota:
Combinabili con ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Portata massima (statica)	90 kN
∅ Esterno D_1	23 mm
Filettatura M	M8
∅ Esterno D	28 mm

Scheda tecnica

∅ D_3	11 mm
Altezza H	21,5 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante