



Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370069 M12
GTIN	4059245001071
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D ₁	35 mm
Ø Esterno D	40 mm
Filettatura M	M12
Portata massima (statica)	220 kN

Scheda tecnica

Altezza H	32 mm
Ø D ₃	16 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante