



Supporto basculante esecuzione scanalata, filettatura esterna, con posizione di ritorno, Filettatura M: M6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370069 M6
GTIN	4059245001040
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.**
- **Sfera protetta contro gli slittamenti.**

Ritorno automatico alla posizione di partenza.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M6
Ø Esterno D ₁	18 mm
Ø Esterno D	22 mm
Portata massima (statica)	50 kN

Scheda tecnica

Altezza H	16,5 mm
Ø D ₃	8 mm
Tipo di prodotto	Supporto basculante