



## Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370076 1
GTIN	4059245030828
Classe articolo	37K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Testa della vite montata con appoggio sul gancio di serraggio.

#### Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

#### Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta

### Descrizione tecnica

Altezza $H_2$	10 mm
$F_{max}$	4,8 kN
$H_1$	42 mm
$\varnothing D$	16 mm

## Scheda tecnica

$\varnothing D_3$	6,5 mm
B	11 mm
$\varnothing D_2$	11 mm
$\varnothing D_1$	10 mm
Tipo di prodotto	Tirante