



Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370076 3
GTIN	4059245030842
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Testa della vite montata con appoggio sul gancio di serraggio.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta

Descrizione tecnica

Altezza H_2	16 mm
H_1	66 mm
$F_{max.}$	13,9 kN
$\varnothing D_2$	18 mm

Scheda tecnica

B	17 mm
Ø D ₃	10,5 mm
Ø D ₁	14 mm
Ø D	25 mm
Tipo di prodotto	Tirante