



## Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370076 4
GTIN	4059245030859
Classe articolo	37K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Testa della vite montata con appoggio sul gancio di serraggio.

#### Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

#### Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta

### Descrizione tecnica

H <sub>1</sub>	83 mm
Altezza H <sub>2</sub>	20 mm
F <sub>max.</sub>	20,2 kN
∅ D	32 mm

## Scheda tecnica

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
B	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>1</sub>	17 mm
Tipo di prodotto	Tirante