



Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370075 4
GTIN	4059245030866
Classe articolo	37K

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Con vite ribassata.

Testa della vite ribassata nel gancio di serraggio.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta

Descrizione tecnica

Altezza H_2	20 mm
H_1	83 mm
$F_{max.}$	20,2 kN

Scheda tecnica

Ø D ₃	12,5 mm
Ø D ₁	17 mm
Ø D	32 mm
B	20 mm
Ø D ₂	20 mm
Tipo di prodotto	Tirante