



## Gancio di serraggio cilindrico, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370075 3
GTIN	4059245030811
Classe articolo	37K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.

Con vite ribassata.

Testa della vite ribassata nel gancio di serraggio.

#### Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.

Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

#### Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta

### Descrizione tecnica

Altezza $H_2$	16 mm
$F_{max.}$	13,9 kN
$H_1$	66 mm

## Scheda tecnica

$\varnothing D_1$	14 mm
$\varnothing D_3$	10,5 mm
B	17 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
$\varnothing D$	25 mm
Tipo di prodotto	Tirante